






- ## ブローイング工法



電線は本体に触れず断熱材の上にくるように配線してください。器具本体に電源線を接触させないでください。



取付可能天井厚5~25mm₆₀



- 専用電源
10Wタイプ 非調光 (On/Off)
10Wタイプ 逆位相
10Wタイプ PWM

- 専用調光器
逆位相 HCLTLC-0005
PWM HCLNQ ・ HCLNK

品番	1/2°-4角	器具光束	色温度	演色性
HCLDL-S75VWF-27(B/W)(B/W/C)	拡散(W)45°	697Lm	2700K	Ra90 up
HCLDL-S75VWF-30(B/W)(B/W/C)	拡散(W)45°	725Lm	3000K	Ra90 up
HCLDL-S75VWF-35(B/W)(B/W/C)	拡散(W)45°	717Lm	3500K	Ra90 up
HCLDL-S75VWF-40(B/W)(B/W/C)	拡散(W)45°	737Lm	4000K	Ra90 up

器具光束値は、演色性Ra80upで測定した値になります。

HCLDL-S75あF-いうえ

S 10Wタイプ
75 開口径75φ
あ レンズ角度
F 拡散VW(45°)
い フォックスト
う 色温度(27/30/35/40)
え トリム色(B黒/W白)
反射板色
(B黒/W白/Cクロム)

オフ・ションハーツ

品番	部品名	材質	数	備考	電源装置	専用電源3種
①	トリム	アルミダイカスト	1	塗装仕上げ	消費電力	10W
②	反射板	アルミダイカスト	1	メッキコーティング	入力電圧	AC100V
③	光源	LED素子	1		入力電流	250mA
④	制御レンズ	ホリカーホネット	1		器具重量	0.26kg
⑤	ヒートシンク	アルミ	1	アルマイト仕上げ	皮相電力	11VA
⑥	コネクタ	ナイロン	1式	±極(各1)		

品番

HCLDL-S75VWF

(■ 別表参照)

フィックスド10Wタイプ

尺度	作成日	承認	検印	作図
S = 1:3	2024.11.24	犬丸	犬丸	犬丸



株式会社

ひかり